

DIAPHRAGM



电磁驱动隔膜式

MOTOR-DRIVEN DIAPHRAGM SYSTEM

真空泵/压缩泵兼用型

VC0201B-A1



VC0301B-A1



空气量和消耗功率



VC0201B-A1

※特性图为参考值，不是保证值。



VC0301B-A1

※特性图为参考值，不是保证值。




规格


机 型 名 称	VC0201B-A1	VC0301B-A1
达 到 真 空 度	-18.7kPa{-140mmHg}	-21.3kPa{-160mmHg}
额 定 压 力	0.01MPa{0.1kgf/cm ² }	
吐 出 空 气 量	20 ℓ/min	25 ℓ/min
额 定 电 压	AC100V	
最 高 压 力	0.018MPa{0.18kgf/cm ² }	0.02MPa{0.2kgf/cm ² }
消 耗 功 率	21W	27W
电 流	0.68/0.62A	0.94/0.84A
使 用 压 力 范 围	-18.7kPa~0.018MPa	-21.3kPa~0.02MPa
额 定 时 间	连续	
耐 用 时 间	10,000小时	
吸 入 口 尺 寸	Ø10.5 (外径) (2处)	
吐 出 口 尺 寸	Ø8.5 (外径) (2处)	
额 定 频 率	50/60Hz兼用	
线 圈 绝 缘 等 级	100V: E类, 120V: A类, 230V: B类	100V, 230V: B类, 120V: A类
安 装 尺 寸 (mm)	56(L)×125(W)	
本 体 重 量	1.7kg	
导 线 长 度	300±20mm	

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例






防褥疮垫



焊料吸引器

外形及安装尺寸图

VC0201B-A1/VC0301B-A1



■使用前, 请仔细阅读卷末的“安全注意事项”及产品附带的“使用说明书”, 确保正确使用。